



RACCORDS POUR TUBES MULTICOUCHE, PER, POLYBUTYLÈNE ET CUIVRE

510 Raccord Multi-fit® pour tubes multicouche, PER et polybutylène

INSTRUCTIONS

multi.fit®

INSTALLATION EN 4 ÉTAPES

1. Couper le tube avec un coupe-tube.
2. Ébavurer la partie intérieure du tube.
3. Procéder à l'enclenchement du raccord dans le tube.
4. Lorsque la partie filetée du raccord aura atteint le tube, il faudra visser jusqu'à ce que le filetage soit entièrement entré dans le tube.

Le raccord sera SÛR et FACILEMENT RÉVERSIBLE.



LES AVANTAGES :

- AUCUN CALIBRAGE NÉCESSAIRE
- COMPATIBLE AVEC TOUTES LES MARQUES DE TUBES MULTICOUCHE
- PEUT ÊTRE RÉUTILISÉ
- PEUT ÊTRE UTILISÉ TANT POUR LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE QUE SANITAIRES
- PEUT ÊTRE INSTALLÉ À L'AIDE D'UNE SIMPLE CLÉ HEXAGONALE SANS BESOIN DE MACHINE DE COMPRESSION



Dans l'emballage, le raccord est muni d'un joint torique pour les sièges coniques et d'un joint d'étanchéité pour les sièges plats.


multi.fit®

LE SYSTÈME DE RACCORD POUR L'EAU SANITAIRE

L'utilisation du système Multi-fit® est complétée par l'installation du collecteur de distribution Art. 465 et du coffret encastrable Art. 499. Cet aménagement permet au concepteur et à l'installateur d'opérer en toute sécurité, en garantissant en outre une installation hautement qualitative.



RACCORDS POUR TUBES MULTICOUCHE, PER, POLYBUTYLÈNE ET CUIVRE




LES AVANTAGES :

- PLUS DE RACCORDS EN « T » SOUS GAINÉ
- PLUS DE FUITES D'EAU
- EXPLOITE VRAIMENT LA POLYVALENCE ET LA RAPIDITÉ DE POSE DU MULTICOUCHE
- AUGMENTE LE DÉBIT D'EAU
- SIMPLIFIE LES RÉPARATIONS
- CHAQUE APPAREIL EST RACCORDÉ INDIVIDUELLEMENT À L'UNE DES SORTIES DU COLLECTEUR

UTILISATION DES RACCORDS AVEC TUBE MULTICOUCHE, PEX ET POLYBUTYLÈNE



RACCORDS POUR TUBES MULTICOUCHE, PER, POLYBUTYLÈNE ET CUIVRE



885 DUAL DISTRIBUTION MANIFOLD.
1/2" male outlets, conical seat



850 DISTRIBUTION MANIFOLD
MADE OUT OF BRASS BAR.




518 MALE/MALE ADAPTER



852 DISTRIBUTION MANIFOLD IN STAINLESS STEEL




518 MALE/MALE ADAPTER




465 DISTRIBUTION MANIFOLD WITH SHUT-OFF VALVES
1/2" male outlets, conical seat




455 DISTRIBUTION MANIFOLD
1/2" male outlets, conical seat




510 **multifit**
595M NUT AND ADAPTER
MULTILAYER PIPE
PEX PIPE
POLYBUTYLENE PIPE
MULTILAYER PIPE




995V 510 MULTILAYER OR PEX PIPE



395 510 MULTILAYER OR PEX PIPE



995V 595M MULTILAYER PIPE



395 595M MULTILAYER PIPE